

**WN.G 080408, Tipo: CA6525****Dados do pedido**

Número do pedido	252114 CA6525
GTIN	4960664472338
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Aplicação principal	M
Quebra-aperas	MS
Profundidade de corte $a_p$	0,8 - 4 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	60 - 220 m/min
Avanço f	0,1 - 0,35 mm/U
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	CA6525
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080408
Número de trocas/cortes	6

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar