

**WN.G 080404, Tipo: CA6525****Dados do pedido**

Número do pedido	252112 CA6525
GTIN	4960664472321
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Quebra-aparas	MS
Aplicação principal	M
Profundidade de corte $a_p$	0,8 - 4 mm
Avanço $f$	0,1 - 0,35 mm/U
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	60 - 220 m/min
Raio do canto	0,4 mm
Tipo	CA6525
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080404
Número de trocas/cortes	6

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar