

**WNMG 080412 Wiper, Tipo: CA510****Dados do pedido**

Número do pedido	252117 CA510
GTIN	4960664700417
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Avanço f	0,14 - 0,55 mm/U
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Quebra-aperas	WQ
Raio do canto	1,2 mm
Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	80 - 450 m/min
Tipo	CA510
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080412
Número de trocas/cortes	6

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para tornear