

WN.G 080404, Tipo: KW10**Dados do pedido**

Número do pedido	252112 KW10
GTIN	4960664246588
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Raio do canto	0,4 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Profundidade de corte a_p	1 - 4 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 400 m/min
Avanço f	0,1 - 0,35 mm/U
Quebra-apanas	AH
Aplicação principal	N
Tipo	KW10
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080404
Número de trocas/cortes	6

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar