

WN.G 080408, Tipo: KW10**Dados do pedido**

Número do pedido	252114 KW10
GTIN	4960664246595
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 400 m/min
Quebra-aperas	AH
Avanço f	0,1 - 0,35 mm/U
Aplicação principal	N
Raio do canto	0,8 mm
Profundidade de corte a_p	1 - 4 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo	KW10
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080408
Número de trocas/cortes	6

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar