

TNMG 160404, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

Número do pedido	251542 HB7020
GTIN	4045197699589
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Quebra-aparas	SM
Raio do canto	0,4 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Profundidade de corte a_p	0,5 - 5 mm
Aplicação principal	P
Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 350 m/min
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	TNMG 160404
Número de trocas/cortes	6

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar