

**DC.T 11T302, Tipo: CU7010****Dados do pedido**

Número do pedido	260356 CU7010
GTIN	4045197668967
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação secundária	80 - 140 m/min
Quebra-aperas	SS
Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Aplicação secundária	M
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	90 - 210 m/min
Raio do canto	0,2 mm
Avanço $f$	0,05 - 0,2 mm/U
Tipo	CU7010
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	Cermet

Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T302
Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar