

DC.T 11T302, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

Número do pedido	260356 HB7020
GTIN	4045197699435
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 400 m/min
Aplicação principal	P
Quebra-aperas	SS
Raio do canto	0,2 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Avanço f	0,05 - 0,2 mm/U
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T302
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar