

Garant GRIDLINE

Prateleira extraível com olhais 200 kg, 26×20G, Altura de montagem: 150mm**Dados do pedido**

Número do pedido	998272 150
GTIN	4067263111627
Classe de artigo	91R

Descrição**Modelo:**

Prateleira extraível com **100% de extensão total**. Aberta à frente, 46 mm de altura de revestimento lateral, 150 mm de altura de montagem. Sem perfurações para réguas separadoras ranhuradas. Puxador de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas. Com olhais à frente e atrás para fixação de, p. ex. cintas de amarração. Com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão.

Indicado para:

Sistemas de gavetas/estantes, equipamento de contentores.

Material fornecido:

Prateleira extraível completa com respetivamente 1 par de calhas de guiamento e olhais.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, **revestido a pó**.

Instrução:

Não compatível com armários de ferramentas do grupo 93, só pode ser montado no sistema de estantes/gavetas.

Descrição técnica

Área de aplicação	Equipamento de contentores
Altura de montagem	150 mm
Largura útil em G	26
Sistema de desbloqueio individual das gavetas	Monomanual
Número de olhais	4

Área útil da gaveta em G	26×20
Profundidade útil em G	20
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	200 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Regulação da altura no sistema de encaixe	25
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo do nome do produto	26×20G
Largura útil	650 mm
#Profundidade útil	500 mm
Tipo de produto	Prateleira extraível