

DCGT 070204, Tipo: SP4019**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 260369 SP4019 |
| GTIN | |
| Classe de artigo | 28D |

Descrição técnica

| | |
|---|-----------------|
| Aplicação principal | UNI |
| Quebra-aperas | 62 |
| Raio do canto | 0,4 mm |
| Profundidade de corte a_p | 0,15 - 3 mm |
| Avanço f | 0,05 - 0,3 mm/U |
| Velocidade de corte v_c aplicação principal | 30 - 440 m/min |
| Condição de corte | contínuo |
| Tipo | SP4019 |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento |
| Óleo de corte | HM |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | DCGT 070204 |
| Número de trocas/cortes | 2 |

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar