

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	308497 14
GTIN	4067263110187
Classe de artigo	31A

## Descrição

### Modelo:

- **Com RFID / perfuração Balluff-Chip.**
- **Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).**
- **Superfícies funcionais do contorno interior PSC processadas.**

### Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835, forma B e DIN 6535, forma HB.

### Acessórios especiais:

Tubo de refrigerante n.º 309885, chave de caixa n.º 309893.

### Instrução:

Redução apropriada de PSC 63 para PSC 40 ou PSC 50 n.º 318892.

Manga de redução adequada de SK 40 ou HSK 63 para PSC32, PSC 40 ou PSC 50, a pedido.

Manga de redução adequada de SK 50 ou HSK 100 para PSC 63 ou PSC 80 a pedido.

Extensões correspondentes com n.º 318894.

## Descrição técnica

Projeção medida A	55 mm
Ø exterior D	44 mm
Ø de fixação D <sub>1</sub>	14 mm
Alojamento	PSC 40 curto
Norma de alojamento	ISO 26623-1

Refrigeração interior	sim
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricidade	≤ 3 μm
Estratégia de maquinagem	HSC
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície