



## Dados do pedido

Número do pedido	082301 PICOMK2
GTIN	4003008089288
Classe de artigo	04K

## Descrição

### Modelo:

Estações de soldar com temperatura controlada com elemento de aquecimento PTC de cerâmica e pontas de solda de longa duração Ersadur aquecidas internamente (deteção exata da temperatura). Conceito de operação simples com i-CON PICO, para principiantes. Uso universal. Superfície de apoio mínima e funções inteligentes, ajustável através de um cartão MicroSD.

### Utilização:

Para todos os requisitos de soldadura na eletrônica e eletrotecnia.

## Descrição técnica

Tempo de aquecimento até 280 °C	9 s
Tensão de rede	240 V
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Alimentação de energia	#A energia elétrica
Comprimento	145 mm
Frequência de rede	50 Hz
Peso do ferro de soldar sem cabo de alimentação	30 g
Faixa de regulação da temperatura da ponta de solda	150 - 450 °C
Altura	103 mm

Largura	80 mm
Consumo energético	80 W
Tipo de produto	Estação de soldar