

**TNMG 160408, Tipo: HB7020****Dados do pedido**

Número do pedido	251544 HB7020
GTIN	4045197699596
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Aplicação principal	P
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	120 - 350 m/min
Raio do canto	0,8 mm
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U
Quebra-aparas	SM
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	TNMG 160408
Número de trocas/cortes	6

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar