

DC.T 11T302, Tipo: CA6525**Dados do pedido**

Número do pedido	260385 CA6525
GTIN	4960664589241
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 140 m/min
Raio do canto	0,2 mm
Quebra-aperas	MQ
Profundidade de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Aplicação principal	M
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Tipo	CA6525
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T302
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar