



Pastilha de corte reversível por fresagem SPMT 1806 EDER-NB3P, para fresa plana/de canto, PR1835



Dados do pedido

Número do pedido	224025 ST1400
GTIN	4960664030101
Classe de artigo	25A

Descrição

Versão:

A geometria especial das pastilhas de corte reversíveis garante forças de corte reduzidas e uma quebra melhorada das aparas. Todos os tipos com **arestas de corte Wiper** para avanços elevados.

Utilização:

NB2P/NB3P: Para **forças de corte reduzidas**. Especialmente concebida para grandes saliências e peças de trabalho finas.

Nota:

As fresas são equipadas de forma alternada com o mesmo número de pastilhas reversíveis das formas NB2 e NB3. Ter em atenção as instruções de atribuição no suporte.

Valores de referência de aplicação para $a_e = 1 \times D$.

Descrição técnica

Avanço f_z por dente	0,06 - 0,15 mm
Espessura da placa E	6,35 mm
Tipo	ST1400

#Raio do canto	1,2 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	SPMT 1806 EDER-NB3P
Tipo	PR1835
Material de corte	MD
Utilização	com corte suave
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado	200	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	180	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado	180	P
Aço < 1100 N/mm ²	adequado	160	P
Aço < 1400 N/mm ²	adequado	160	P
máximo a molhado	#condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	#condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		