

**Pastilha de corte reversível por fresagem SPMT 1806 EDSR-NB3T, para fresa plana/de canto, PR1810****Dados do pedido**

Número do pedido	224031 GG
GTIN	4960664027606
Classe de artigo	25A

Descrição**Versão:**

A geometria especial das pastilhas de corte reversíveis garante forças de corte reduzidas e uma quebra melhorada das aparas. Todos os tipos com **arestas de corte Wiper** para avanços elevados.

Utilização:

NB2T/NB3T: Ideal para **cortes interrompidos**, alto desempenho de corte e avanços elevados.

Nota:

As fresas são equipadas de forma alternada com o mesmo número de pastilhas reversíveis das formas NB2 e NB3. Ter em atenção as instruções de atribuição no suporte.

Valores de referência de aplicação para $a_e = 1 \times D$.

Descrição técnica

Tipo	GG
#Raio do canto	1,2 mm
Espessura da placa E	6,35 mm

Ficha de dados

Avanço f_z por dente	0,06 - 0,25 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	SPMT 1806 EDSR-NB3T
Tipo	PR1810
Material de corte	MD
Utilização	Desbaste
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
GG(G)	adequado	180	K
máximo a molhado	#condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	#condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		