



## Pastilha de corte reversível por fresagem BDMT 170412 ER-JT, para fresa de canto, PR1825



### Dados do pedido

Número do pedido	227552 ST1400
GTIN	4960664028009
Classe de artigo	25A

### Descrição

**Nota:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,3 \times D$ .  
90° exatos até  $a_p = 9$  mm.

### Descrição técnica

Avanço $f_z$ por dente	0,09 – 0,22 mm
#Raio do canto	1,2 mm
Tipo	ST1400
Código ISO da pastilha de corte reversível	BDMT 170412 ER-JT
Tipo	PR1825
Material de corte	MD
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado	200	P
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado	180	P
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	180	P
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado	140	P
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado	140	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	180	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	180	M
máximo a molhado	#condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	#condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		