

Macho de roscar para máquina HSS-E, vaporizado, MF: 12X1



Dados do pedido

Número do pedido	132870 12X1
GTIN	4045197074034
Classe de artigo	11H

Descrição

Modelo:**Entrada em espiral forte.**Roscas-guia **com ranhuras de lubrificação.**

Descrição técnica

Número de sulcos de aparas	3
Passo de rosca	1 mm
Número de arestas de corte Z	3
Ø da rosca	12 mm
Ø do furo central	11 mm
Ø haste D _s	9 mm
Comprimento total L	100 mm
Quadrado da haste □	7 mm
Classe de tolerância	ISO 2X 6HX
Óleo de corte	HSS E
Norma	DIN 374
Profundidade de rosca	36 mm
Tipo de rosca	MF
Tamanho da rosca	M12×1
Revestimento	vaporizado

Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	azul
Tipo de produto	Brocas de rosca

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		