



## Dados do pedido

Número do pedido	250372 CA125P
GTIN	4960664013890
Classe de artigo	25E

## Descrição técnica

Quebra-aparas	PH
Raio do canto	1,2 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Profundidade de corte $a_p$	1 - 10 mm
Número de trocas/cortes	4
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120412
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	140 - 300 m/min
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Aplicação principal	P
Óleo de corte	HM
Tipo	CA125P
Avanço f	0,28 - 0,88 mm/U

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar