



Dados do pedido

Número do pedido	250382 CA125P
GTIN	4960664013944
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 190608
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Número de trocas/cortes	4
Tipo	CA125P
Velocidade de corte v_c aplicação principal	140 - 300 m/min
Óleo de corte	HM
Profundidade de corte a_p	1 - 10 mm
Avanço f	0,28 - 0,88 mm/U
Raio do canto	0,8 mm
Aplicação principal	P
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Quebra-aperas	PH

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar