

Garant**Escareador NC configurável, sem revestimento, Ø nominal DC: 2****Dados do pedido**

Número do pedido	162951 2
GTIN	4045197366023
Classe de artigo	110

Descrição**Versão:****Escareadores retificados para ajuste às especificações.****Nota:**Para **ajuste H7**, ver n.º 162900 e 163000.

Para escareadores em dimensões 1/100, ver n.º 162902.

Descrição técnica

Tolerância da haste	h6
Projeção L_1	22 mm
Ø nominal D_c	2 mm
Avanço f em aço $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm/U
Ø haste D_s	2 mm
Comprimento total L	49 mm
Comprimento da lâmina L_c	11 mm
área de Ø	1,91 - 2,12 mm
Número de arestas de corte Z	4
#Excedente no valor de referência Ø	0,05 - 0,1 mm
Qualidades configuráveis	6
Qualidades configuráveis	7
Qualidades configuráveis	8

Ficha de dados

Qualidades configuráveis	9
Qualidades configuráveis	10
Qualidades configuráveis	11
Qualidades configuráveis	12
Qualidades configuráveis	13
Tolerâncias configuráveis	S
Tolerâncias configuráveis	C
Tolerâncias configuráveis	V
Tolerâncias configuráveis	R
Tolerâncias configuráveis	K
Tolerâncias configuráveis	Z
Tolerâncias configuráveis	J
Tolerâncias configuráveis	X
Tolerâncias configuráveis	E
Tolerâncias configuráveis	CD
Tolerâncias configuráveis	T
Tolerâncias configuráveis	U
Tolerâncias configuráveis	F
Tolerâncias configuráveis	D
Tolerâncias configuráveis	EF
Tolerâncias configuráveis	ZA
Tolerâncias configuráveis	G
Tolerâncias configuráveis	N
Tolerâncias configuráveis	M
Tolerâncias configuráveis	JS
Tolerâncias configuráveis	H
Tolerâncias configuráveis	P
Tolerâncias configuráveis	FG
Tolerâncias configuráveis	Y

Ficha de dados

Revestimento	sem revestimento
Material de corte	HSS E
Norma	Norma de fábrica
Refrigeração interior	não
Haste	DIN 1835 A com h6
Utilização com tipo de perfuração	com furo de passagem
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Escareador

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		