



Dados do pedido

Número do pedido	250798 CA125P
GTIN	4960664024346
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,5 - 5 mm
Óleo de corte	HM
Aplicação principal	P
Avanço f	0,15 - 0,6 mm/U
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Quebra-aperas	PMG
Tipo	CA125P
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150612
Raio do canto	1,2 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 320 m/min
Número de trocas/cortes	4
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para tornear