



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 250697 CA125P |
| GTIN | 4960664014187 |
| Classe de artigo | 25E |

Descrição técnica

| | |
|---|---------------------------|
| Aplicação principal | P |
| Tipo | CA125P |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150608 |
| Número de trocas/cortes | 4 |
| Avanço f | 0,13 - 0,4 mm/U |
| Velocidade de corte v_c aplicação principal | 150 - 320 m/min |
| Óleo de corte | HM |
| Raio do canto | 0,8 mm |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento |
| Condição de corte | ligeiramente interrompido |
| Profundidade de corte a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Quebra-aperas | PQ |

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar