

Macho de roscar para máquina HSS-E, vaporizado, MF: 20X1,5**Dados do pedido**

Número do pedido	132870 20X1,5
GTIN	4045197074089
Classe de artigo	11H

Descrição**Modelo:****Entrada em espiral forte.**Roscas-guia **com ranhuras de lubrificação.****Descrição técnica**

Número de arestas de corte Z	3
Ø do furo central	18,5 mm
Ø da rosca	20 mm
Passo de rosca	1,5 mm
Número de sulcos de aparas	3
Ø haste D _s	16 mm
Comprimento total L	125 mm
Quadrado da haste □	12 mm
Classe de tolerância	ISO 2X 6HX
Óleo de corte	HSS E
Norma	DIN 374
Profundidade de rosca	60 mm
Tipo de rosca	MF
Tamanho da rosca	M20×1,5
Revestimento	vaporizado

Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Broca de rosca de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	azul
Tipo de produto	Brocas de rosca

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		