



Dados do pedido

Número do pedido	261182 CA125P
GTIN	4960664016686
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Óleo de corte	HM
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Aplicação principal	P
Número de trocas/cortes	2
Raio do canto	0,4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Tipo	CA125P
Quebra-apanas	HQ
Código ISO da pastilha de corte reversível	VBMT 160404
Velocidade de corte v_c aplicação principal	110 - 260 m/min
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2 mm

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar