



## Dados do pedido

Número do pedido	251582 CA125P
GTIN	4960664024391
Classe de artigo	25E

## Descrição técnica

Número de trocas/cortes	6
Óleo de corte	HM
Tipo	CA125P
Aplicação principal	P
Quebra-aperas	PMG
Raio do canto	0,4 mm
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	150 - 320 m/min
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Código ISO da pastilha de corte reversível	TNMG 160404
Avanço $f$	0,15 - 0,5 mm/U

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar