

Garant**Macho de roscar para máquina, sem revestimento, G: G1/2****Dados do pedido**

Número do pedido	133300 G1/2
GTIN	4045197074539
Classe de artigo	11H

Descrição**Versão:****Com entrada em espiral.****Utilização:****Para rosca cilíndrica de tubo Whitworth DIN-ISO 228/1 (ligações que não vedam na rosca).****Descrição técnica**

#Ø do furo roscado	19 mm
Número de sulcos de aparas	3
Passo de rosca	1,814 mm
Ø da rosca	20,96 mm
Número de arestas de corte Z	3
Passos por polegada	14
Material de corte	HSS E
Ø haste D _s	16 mm
Comprimento total L	125 mm
Quadrado da haste □	12 mm
Profundidade de rosca	62,88 mm
Tamanho da rosca	G1/2
Revestimento	sem revestimento

Ficha de dados

Tipo de rosca	G
Ângulo do flanco	55 grau
Norma	DIN 5156
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		