



Dados do pedido

Número do pedido	260488 CA125P
GTIN	4960664018093
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,5 - 3 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 260 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Tolerância	M
Tipo	CA125P
Número de trocas/cortes	2
Quebra-aperas	GK
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T302
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Aplicação principal	P
Raio do canto	0,2 mm

Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar