

**Pastilha de corte reversível por torneamento DCMT 11T308, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	260387 CA125P
GTIN	4960664018178
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tolerância	M
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T308
Quebra-aperas	HQ
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Material de corte	HM
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 260 m/min
Aplicação principal	P
Número de trocas/cortes	2
#Raio do canto	0,8 mm
Tipo	CA125P

Profundidade de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar