



Dados do pedido

Número do pedido	252117 CA125P
GTIN	4960664017218
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Tipo	CA125P
Profundidade de corte a_p	0,5 - 3 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080412
Número de trocas/cortes	6
Avanço f	0,14 - 0,55 mm/U
Raio do canto	1,2 mm
Aplicação principal	P
Óleo de corte	HM
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Quebra-aperas	WQ
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 320 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar