

**Garant****Fresa de chanfrar GARANT Softcut MTC, com perfuração, Ângulo  $\gamma$ : 15grau****Dados do pedido**

Número do pedido	215540 15
GTIN	4045197809681
Classe de artigo	210

**Descrição****Modelo:**

Fresa de chanfrar de encaixe robusta. Assento de pastilhas reversíveis fechado em vários lados para estabilização das arestas de corte e absorção das forças verticais e radiais.

**Utilização:**

Para grandes larguras de chanfro na construção em aço. Ideal para aplicações de desbaste e semidesbaste.

**Instrução:**

As superfícies sem degraus são obtidas com as pastilhas de corte reversíveis n.º 215321 – 215398. Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** com lâmina n.º **674252 tam. 8IP**.

**Descrição técnica**

Pastilha de corte reversível adequada	AP.T 1335..
altura de chanfro alcançável h	7,6 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Ø mínimo D	17 mm

Ø maior D <sub>1</sub>	75 mm
Comprimento total L <sub>tot.</sub>	52 mm
número de lâminas efetivo Z <sub>ef.</sub>	3
largura de chanfro alcançável b	28,5 mm
Ângulo γ	15 grau
comprimento de chanfro alcançável l	29,5 mm
Ø do orifício de alojamento	22 mm
Série	Softcut®
Avanço do dente com h <sub>máx.</sub>	0,4 mm
Número de pastilhas de corte reversíveis	9
Modelo da haste	com perfuração
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	MTC
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de chanfrar

## Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,2	211750 2,2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219826
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP