



Dados do pedido

Número do pedido	260096 CA125P
GTIN	4960664017669
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 180 m/min
Tipo	CA125P
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT09T302-HQ CA125P
Número de trocas/cortes	2
Quebra-aparas	HQ
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Raio do canto	0,4 mm
Óleo de corte	HM
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tolerância	M

Aplicação principal	P
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar