

Garant**Fresa de chanfrar GARANT Softcut MTC, com perfuração, Ângulo γ: 30grau****Dados do pedido**

Número do pedido	215540 30
GTIN	4045197809698
Classe de artigo	21O

Descrição**Modelo:**

Fresa de chanfrar de encaixe robusta. Assento de pastilhas reversíveis fechado em vários lados para estabilização das arestas de corte e absorção das forças verticais e radiais.

Utilização:

Para grandes larguras de chanfro na construção em aço. Ideal para aplicações de desbaste e semidesbaste.

Instrução:

As superfícies sem degraus são obtidas com as pastilhas de corte reversíveis n.º 215321 – 215398. Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** com lâmina n.º **674252 tam. 8IP**.

Descrição técnica

número de lâminas efetivo Z_{ef}	3
largura de chanfro alcançável b	25,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	AP.T 1335..
comprimento de chanfro alcançável l	29,5 mm

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Ø mínimo D	17 mm
altura de chanfro alcançável h	14,7 mm
Ângulo γ	30 grau
Ø maior D ₁	69 mm
Ø do orifício de alojamento	22 mm
Comprimento total L _{tot.}	52 mm
Série	Softcut®
Avanço do dente com h _{máx.}	0,2 mm
Número de pastilhas de corte reversíveis	9
Modelo da haste	com perfuração
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	MTC
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de chanfrar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,2	211750 2,2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219826
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP