



Dados do pedido

Número do pedido	260386 CA125P
GTIN	4960664018161
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Raio do canto	0,4 mm
Aplicação principal	P
Profundidade de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T304
Número de trocas/cortes	2
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 260 m/min
Óleo de corte	HM
Tolerância	M
Tipo	CA125P

Quebra-aparas	HQ
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear