



Dados do pedido

Número do pedido	260388 CA125P
GTIN	4960664017959
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMX 11T304
Aplicação principal	P
Óleo de corte	HM
Número de trocas/cortes	2
Quebra-aparas	WP
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 260 m/min
Avanço f	0,1 - 0,45 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,15 - 1 mm
Raio do canto	0,4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Tipo	CA125P
Condição de corte	ligeiramente interrompido

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar