



## Dados do pedido

Número do pedido	260383 CA125P
GTIN	4960664017928
Classe de artigo	25E

## Descrição técnica

Aplicação principal	P
Avanço f	0,1 - 0,45 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Quebra-aparas	WP
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMX 070204
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	90 - 260 m/min
Óleo de corte	HM
Tolerância	M
Tipo	CA125P
Profundidade de corte $a_p$	0,15 - 1 mm
Número de trocas/cortes	2
Condição de corte	ligeiramente interrompido

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar