



Dados do pedido

Número do pedido	260481 CA125P
GTIN	4960664018062
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Óleo de corte	HM
Raio do canto	0,2 mm
Profundidade de corte a_p	0,5 - 3 mm
Aplicação principal	P
Número de trocas/cortes	2
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 070202
Quebra-apanas	GK
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 260 m/min
Tipo	CA125P

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar