

Escareador para máquina H7, TiN, Ø nominal DC: 4mm**Dados do pedido**

Número do pedido	163500 4
GTIN	4045197251350
Classe de artigo	110

Descrição**Modelo:**

Com longas arestas de corte e espiral à esquerda. Número par de dentes e passo irregular.

Utilização:

Para mandrilar furos contínuos, uma vez que as aparas são empurradas no sentido de corte.

Descrição técnica

Ø nominal D_c	4 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm ²	0,15 mm/U
Tolerância da haste	h9
Projeção L_1	44 mm
Ø haste D_s	4 mm
Comprimento total L	75 mm
Comprimento da lâmina L_c	19 mm
Número de arestas de corte Z	6
Tolerância	H7
#Excedente no valor de referência Ø	0,1 mm
Revestimento	TiN
Óleo de corte	HSS E
Norma	DIN 212 B
Refrigeração interior	não

Haste	Haste cilíndrica com h9
Utilização com tipo de perfuração	com furo de passagem
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Escareador

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		