



Dados do pedido

Número do pedido	260483 CA125P
GTIN	4960664018079
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Aplicação principal	P
Óleo de corte	HM
Profundidade de corte a_p	0,5 - 3 mm
Tolerância	M
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Raio do canto	0,4 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 260 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Tipo	CA125P
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 070204
Número de trocas/cortes	2
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U

Quebra-aparas	GK
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar