



## Dados do pedido

Número do pedido	260492 CA125P
GTIN	4960664018116
Classe de artigo	25E

## Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Tipo	CA125P
Número de trocas/cortes	2
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T308
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	90 - 260 m/min
Aplicação principal	P
Tolerância	M
Raio do canto	0,8 mm
Quebra-aperas	GK
Óleo de corte	HM

Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar