



Dados do pedido

Número do pedido	252013 CA115P
GTIN	4960664044153
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Óleo de corte	HM
Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte a_p	0,3 - 1,2 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080404
Velocidade de corte v_c aplicação principal	180 - 400 m/min
Avanço f	0,06 - 0,42 mm/U
Quebra-aperas	WP
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Número de trocas/cortes	6
Raio do canto	0,4 mm
Aplicação principal	P
Tipo	CA115P

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar