



Dados do pedido

Número do pedido	261176 CA115P
GTIN	4960664040476
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	140 - 340 m/min
Condição de corte	contínuo
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Quebra-apanas	HQ
Número de trocas/cortes	2
Tipo	CA115P
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	VBMT 110308
Raio do canto	0,8 mm
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2 mm
Aplicação principal	P

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar