



## Dados do pedido

Número do pedido	250212 CA115P
GTIN	4960664046003
Classe de artigo	25E

## Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Tipo	CA115P
Número de trocas/cortes	4
Aplicação principal	P
Óleo de corte	HM
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	180 - 400 m/min
Avanço $f$	0,15 - 0,5 mm/U
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Quebra-aperas	PMG
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120408
Condição de corte	contínuo
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar

