



Dados do pedido

Número do pedido	250382 CA115P
GTIN	4960664043002
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Número de trocas/cortes	4
Velocidade de corte v_c aplicação principal	170 - 380 m/min
Profundidade de corte a_p	1 - 10 mm
Raio do canto	0,8 mm
Quebra-apanas	PH
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 190608
Óleo de corte	HM
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Avanço f	0,28 - 0,88 mm/U
Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	P
Tipo	CA115P

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar