



Dados do pedido

Número do pedido	250797 CA115P
GTIN	4960664046263
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Aplicação principal	P
Profundidade de corte a_p	0,5 - 5 mm
Raio do canto	0,8 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150608
Velocidade de corte v_c aplicação principal	180 - 400 m/min
Quebra-aparas	PMG
Óleo de corte	HM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Avanço f	0,15 - 0,6 mm/U
Número de trocas/cortes	4
Condição de corte	contínuo
Tipo	CA115P

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar