

Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste cilíndrica, 3×D, Ø DC: 32mm



Dados do pedido

Número do pedido	236615 32
GTIN	4047109277151
Classe de artigo	24P

Descrição

Modelo:

- **Máximo desempenho e vida útil devido à resistência ideal do corpo base e tratamento especial da superfície.**
- **A melhor precisão dimensional nas condições de perfuração mais difíceis.**
- **Armazenamento económico devido a pastilhas reversíveis interiores e exteriores idênticas.**
- **Perfuração fora de eixo possível até $V_{\text{máx}} = 0,25 \text{ mm}$. $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$ máximo alcançável mediante ajuste.**

Tolerância do furo: $\varnothing D - 0,1/0,2$

Utilização:

- **Em condições de processamento extremas.**

Com pastilhas reversíveis n.º 236605 – 236610.

Material fornecido:

Inclui parafusos de fixação (sem pastilhas de corte reversíveis).

Instrução:

Versões 2×D e 3×D com haste em ABS® e tamanhos em polegadas disponíveis a pedido.

Versão com haste PSC disponível a pedido.

Descrição técnica

Comprimento útil L_1	96 mm
Comprimento da haste L_5	68 mm
Ø haste D_5	40 mm
Número de arestas de corte Z	1

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOGX 100408 32-...
Série	KUB Pentron®
Ø nominal D	32
Projeção L _A	120 mm
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até	3×D
Haste	ISO 9766
Aplicação de perfuração	Saída com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos condicionada
Aplicação de perfuração	Perfuração de centragem condicionada
Aplicação de perfuração	abaulado condicionado
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 15IP1	239652 15IP1
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,8	211750 2,8
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP