

Garant**Macho de roscar para máquina HSS-E, vaporizado, M: M10****Dados do pedido**

Número do pedido	134250 M10
GTIN	4045197075147
Classe de artigo	11H

Descrição**Versão:****Superfície vaporizada.** As soldaduras a frio são reduzidas.**Descrição técnica**

Número de sulcos de aparas	3
Ø da rosca	10 mm
Número de arestas de corte Z	3
Passo de rosca	1,5 mm
#Ø do furo roscado	8,5 mm
Norma	DIN 371
Ø haste D _s	10 mm
Comprimento total L	100 mm
Quadrado da haste □	8 mm
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Material de corte	HSS E
Profundidade de rosca	30 mm
Tipo de rosca	M
Tamanho da rosca	M10
Revestimento	vaporizado

Ficha de dados

Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Ângulo espiral	40 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3×D com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	amarelo
Tipo de produto	Machos de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		