



Dados do pedido

Número do pedido	251162 CA115P
GTIN	4960664041008
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Número de trocas/cortes	4
Avanço f	0,13 - 0,4 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	180 - 400 m/min
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 120404
Quebra-aperas	PQ
Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Aplicação principal	P
Tipo	CA115P
Óleo de corte	HM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Raio do canto	0,4 mm

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar