



Dados do pedido

Número do pedido	251587 CA115P
GTIN	4960664046362
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Óleo de corte	HM
Profundidade de corte a_p	0,5 - 5 mm
Avanço f	0,15 - 0,5 mm/U
Raio do canto	0,8 mm
Condição de corte	contínuo
Quebra-aperas	PMG
Tipo	CA115P
Aplicação principal	P
Velocidade de corte v_c aplicação principal	180 - 400 m/min
Código ISO da pastilha de corte reversível	TNMG 220408
Número de trocas/cortes	6
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar