

**Pastilha de corte reversível por torneamento WNMG 080404, para acabamento****Dados do pedido**

Número do pedido	252012 CA115P
GTIN	4960664044603
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080404
Velocidade de corte v_c aplicação principal	180 - 400 m/min
Quebra-aparas	HQ
Material de corte	HM
Número de trocas/cortes	6
#Raio do canto	0,4 mm
Avanço f	0,07 - 0,3 mm/U
Condição de corte	contínuo
Tipo	CA115P
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2 mm

Ficha de dados

Aplicação principal	P
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear